


SBKオープンシューズボックス (オープン可動棚タイプ) ※一部除く

列ごとに棚板の位置や枚数を設定できますので
大きさの異なる収納物を効率よく収納できます。

●ニューグレイタイプ



●3列縦仕切板付、可動棚付(棚ピッチ30mm)

タイプ	寸法W×D×H	質量kg	商品コード	品番	価格
3段(棚6枚付)	900×350×900	20	① 52-1985-0	SBK-9	¥50,600
4段(棚9枚付)	900×350×1200	26	② 52-1986-0	SBK-12	¥61,300
5段(棚12枚付)	900×350×1500	32	③ 52-1987-0	SBK-15	¥73,400
6段(棚15枚付)	900×350×1800	38	④ 52-1988-0	SBK-18	¥83,900

●オープン可動棚 シューズボックス用追加棚板

ニューグレイ 52-1989-0 SBK-TT ¥3,800

W286×D332×H16 ●1kg
材質/スチール 付属品/棚受4ヶ付

■仕様(SBKオープンシューズボックス)

- 金属100%
本体/スチール、粉体塗装(ニューグレイ)
※棚板はメラミン焼付塗装
棚ピッチ/30mm、棚荷重/15kg(1枚当たり)
※シューズボックス天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施してあります。壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。床固定には、床固定金具YKU-2をご使用ください。

BSE-Fオープンシューズボックス (オープン可動棚付タイプ)



●縦仕切板付、可動棚付(棚ピッチ30mm)

タイプ	寸法W×D×H(ボックス内)	質量kg	商品コード	品番	価格
3列4段+1列フリー(可動棚2枚付)	999×330×1055(226×329×220)	27	① 40-0275-0	BSE-F441	¥107,200
2列4段+2列フリー(可動棚4枚付)	999×330×1055(226×329×220)	30	② 40-0276-0	BSE-F442	¥117,900
1列フリー(可動棚3枚付)	276×330×1535(フリー226×329×1420)	19	③ 40-0277-0	BSE-F161	¥69,300
2列6段+1列フリー(可動棚3枚付)	758×330×1535(226×329×220)	31	④ 40-0278-0	BSE-F361	¥114,300
3列6段+1列フリー(可動棚3枚付)	999×330×1535(226×329×220)	37	⑤ 40-0279-0	BSE-F461	¥135,700
2列6段+2列フリー(可動棚6枚付)	999×330×1535(226×329×220)	42	⑥ 40-0280-0	BSE-F462	¥148,200

■仕様(BSE-Fオープンシューズボックス)

- 本体/スチール、粉体塗装
カラー/セミホワイト
●転倒防止用金具2ヶ付
●アジャスター付
※フリー列にはP502掲載のシューズボックス専用トレーLE-87MMはご使用できません。

スリッパ NEW

●抗菌タイプ(前あき)



●抗菌タイプ(前とじ)



●抗菌タイプ 抗菌

タイプ	サイズ	商品コード	品番	価格
前あき	27cm	84-7001-□	NO1006-CM27-□	¥2,200
	26cm	84-7002-□	NO1006-CM26-□	¥2,000
前とじ	27cm	84-7003-□	NO1076-CM27-□	¥2,200
	26cm	84-7004-□	NO1076-CM26-□	¥2,000

サイズ/27cm、26cm ●塩化ビニール製

●抗ウイルスタイプ(前あき)



●抗ウイルスタイプ(前とじ)



●抗菌・抗ウイルスタイプ 抗菌・抗ウイルス

タイプ	サイズ	商品コード	品番	価格
前あき	27cm	84-7005-□	NO1313-CM27-□	¥2,900
前とじ	27cm	84-7006-□	NO1311-CM27-□	¥2,900

サイズ/27cm ●塩化ビニール製 ●難燃

名入加工について

鮮明で美しいスリッパのスクリーン名入加工を承っております。

- ・30足以上から
- ・標準色【金・銀・白・こげ茶】
- ※詳しくは担当者にお問い合わせください。




■背面連結金具



52-2998-0 TKM-7
¥1,500

材質/スチール、クロムメッキ
●ビス付

■床固定金具



52-2308-0 YKU-2
¥1,600 (金具1枚につき)

材質/スチール、ユニクロメッキ
●タッピングビス、カールプラグ、ビス付

52-2309-0 YKU-3
¥1,700 (金具1枚につき)



- 床固定金具の取付方法
①ロッカー本体の取付部分に下穴をあけます。
②ロッカーに取り付けた金具を床にカールプラグ、ビスで固定します。

■床固定金具 取付時の注意

- 床固定金具に付属のカールプラグはタイル・コンクリート用です。
- 床固定金具は取付けるロッカーの種類、大きさによって取付個数が異なります。
- OAフロアなどの二重底では床固定の効き目が期待できません。
- 転倒防止効果をより高めるため、壁固定金具などの併用をお勧めします。